

特點



適用於無塵室



適用於醫藥業



油壓車



活性炭



僅能用於吸附液體



包含配件



腐蝕性液體回收



需要穿防護衣



適用於一般的無塵室，包括製藥產業的無塵室
材質為：酸抗性的高密度聚乙烯，尼龍和聚氯乙烯
吸塵器的桶子專門針對酸性及腐蝕物質所設計
桶身可以選擇不銹鋼材質
氣動(空氣)操作
防異味飄散，活性炭盒（為選配）
回收容量為 12.5 加侖(48 公升)
附推車，兼具安全與便利性
附完整的工具包

桶身材質為酸抗性的高密度聚乙烯，尼龍和聚氯乙烯，專門設計用於回收酸以及其他腐蝕性液體
有顏色的推車或是不鏽鋼車為選配，也可以依不同的需求選配不同的活性炭

規格

| | Unit | CS-ARU-15 (TC) | CS-ARU-15 STD (HY-C) |
|----------|---------------------|----------------|----------------------|
| Part# | | 111433 | 111435 |
| 過濾器清洗 | | 無法清洗 | 無法清洗 |
| 液體回收容量 | 公升 | 47.3 | 47.3 |
| 真空吸力 | mm H ₂ O | 4318 | 4318 |
| 空氣流量 | m ³ /h | 187 | 187 |
| 變壓器 | | 適用於110V | 適用於110V |
| 最小壓縮機 HP | 馬力 | 15 | 15 |
| 空氣流量尺寸 | | 1/2" | 1/2" |
| 輸入的空氣量 | m ³ /h | 76.5 | 76.5 |
| 輸入空氣壓力 | PSI / Bar | 80 / 5.5 | 80 / 5.5 |
| 噴氣 | | 6 mm | 6 mm |

中環活性碳

活性炭是用於吸附有毒的煙霧和蒸汽，TIGER VAC提供了多種活性碳的選擇可用於過濾燃料汞，氯離子和酸回收活性炭蒸汽和砷化氫和磷化的氣體

| 液體過濾器- 包含 | | |
|-----------|----|---------|
| Part# | 數量 | 產品描述 |
| 211749 | 1 | 液體過濾器組件 |

| 活性炭濾心 - 選配 | | |
|------------|----|----------------------------------|
| Part# | 數量 | 產品描述 |
| 212200B | 1 | 碳盒組件採用3mm碳（用於一般氣體） |
| 212200C | 1 | 碳盒組件採用3mm碳(用於汞蒸氣) |
| 212200K | 1 | 碳盒組件採用3mm KOGC3/KINA3碳（用於氯化物的蒸氣） |
| 212200L | 1 | 碳盒組件採用3mm A-3碳盒組件(用於砷化氫和磷化氫的蒸氣) |

| 工具及附件- 包含 | | |
|-----------|----|--|
| Part# | 數量 | 產品描述 |
| 381337 | 1 | 軟管1.5"(3.8cm)x10英尺(10m)使用於w/ARU, 管子的兩端附母的接頭 |
| 381092 | 1 | 塑膠管組0.75英寸(1.9cm)x5英尺(5m)軟管0.75 “(1.9cm)的PVC母接頭 |
| 381351 | 1 | PVC雙彎棒54"(1.4m)ARU與公接頭 |
| 381354 | 1 | 清除縫隙工具，12英寸(30.5cm)，黑色聚丙烯材質，一端有公的接頭使用於ARU |
| 381353 | 1 | 清除縫隙工具，36英寸(91.44cm)，黑色聚丙烯材質，一端有接公的接頭使用於ARU |
| 381355 | 1 | 刮地板工具PVC材質14"(35.56cm)PDM橡膠及軟墊為使用於ARU |

| 工具及附件 - 選配 | | |
|------------|----|---|
| Part# | 數量 | 產品描述 |
| 211787 | 1 | 供氣軟管標準型Ø0.5”（1.27公分）x50(15米)一端有公的快速接頭，一端有母的快速接頭 |
| 381352 | 1 | 管子配件 48"(121cm)尼龍材質，針對ARU使用 |

警告!

操作吸塵器之前人員必須穿適當的衣服，手套，防護服，及對於眼睛和腳的保護

請不要使用吸塵器吸爆炸性粉塵或易燃液體